





IP65 | 241 gr. | 24 VCD

16. Blanco



Unidades: mm



Líneas flexibles de luz continua y homogénea, la cual se logra con la tecnología de coextrusión, donde la estructura es de silicón blanco y el difusor es de silicón traslúcido, cuenta con emisión de luz radial y axial.

Sección de corte cada 8.33 mm
Radio máximo de flexión de la tira es de 100 mm
Requiere fuente de alimentación a 24 VCD

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia	10 W/m
Voltaje	24 VCD

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	80 CRI
Flujo luminoso	670 lm/m
Eficacia	67 lm/W


► Los parámetros fotométricos están basados en tramos de 1m, estos pueden variar dependiendo la longitud debido a la caída de tensión que se distribuye a lo largo de la tira.

► La eficacia no considera las pérdidas de la fuente de alimentación utilizada.

Notas:

- Los modelos de este catálogo corresponden a 1 metro lineal. Se deberá solicitar a Italli la medida requerida para que Italli informe el desglose de materiales necesarios para ensamble en planta garantizando el IP66 ofrecido y mantener la garantía.
- Las secciones de corte son cada 8.33 mm.
- La longitud máxima para suministro es de 10 metros. Para longitudes mayores a 5 m se debe alimentar por ambos lados para lograr un efecto luminoso homogéneo a lo largo de la tira debido a la caída de tensión.
- Se debe tener cuidado de flexionar la tira únicamente por el eje de emisión de luz y nunca con un radio menor a 150mm.

Accesorios Neón

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	
A207A-15	Alimentador tapa directo			
A207B-15	Alimentador tapa posterior y lateral			
A207C-15	Tapa final			
A207E-15	Grapa de aluminio			
A207F-15	Perfil de aluminio			
A207G-15	Perfil de aluminio flexible			

Notas:

- Se deberá solicitar a Italli la medida requerida para que Italli informe el desglose de materiales necesarios para ensamble en planta garantizando el IP65 ofrecido y mantener la garantía.
- La longitud máxima para suministro es de 10 metros. Para longitudes mayores a 5m se recomienda alimentar por ambos lados para lograr un efecto luminoso homogéneo a lo largo de la tira debido a la caída de tensión.
- Se debe tener cuidado de flexionar la tira nunca con un radio menor a 100mm.

